


E10852



Cabo de conexão com soquete

ADOGA040VAS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 250 AC
------------------------	----------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 15 x 42
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E10852



Cabo de conexão com soquete


ADOGA040VAS0005E04

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco