




Cabo de conexão com conector

ASTAH050VAN00,6A02

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Aplicação		NAMUR
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 15 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	39 x 30 x 15
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10853



Cabo de conexão com conector


ASTAH050VAN00,6A02

conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

1 WH

2 BK