

Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0010H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...30 DC

Saídas

Função elétrica

PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

27 x 15 x 39

Materiais

TPU transparente

Material do invólucro

TPU, transparente

Material porca

latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento
em operação

2 x LED, amarelo

1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E10856



Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0010H04

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco