


E10860



Cabo de conexão com soquete

ADOGF040MSS0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67; (se parafusado)

Dados mecânicos

Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10860



Cabo de conexão com soquete

ADOGF040MSS0005A04

Conexão



Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco