


E10862



Cabo de conexão com soquete

ADOAF040MSS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67; (se parafusado)

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	16 x 8 x 26
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E10862



Cabo de conexão com soquete

ADOAF040MSS0005E04

Conexão



Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco