


E10865



Cabo de conexão com soquete

ADOAH030MSS0002E03



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	90,1
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E10865



Cabo de conexão com soquete


ADOAH030MSS0002E03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BU =
GN/YE =

Cores dos fios :
preto
azul
verde/amarelo