


E10866



Cabo de conexão com soquete

ADOAH030MSS0005E03



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 200

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10866



Cabo de conexão com soquete


ADOAH030MSS0005E03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BU =
GN/YE =

Cores dos fios :
preto
azul
verde/amarelo