




Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0002H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC007
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica	PNP	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU	
Material do invólucro	TPU	
Material porca	latão, revestimento anti-adesivo	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

E10869



Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0002H04

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adensivo



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco