


Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0005H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...30 DC

Saídas

Função elétrica

PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

27 x 15 x 39

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, revestimento anti-adesivo

Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento
em operação

2 x LED, amarelo

1 x LED, verde

Notas

Quantidade

1 peça

E10870



Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0005H04

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR, sem halogênio; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adensivo



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco