

E10878




Plugável

SSTGH030MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E70154

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 125 AC / < 150 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 20 x 20 x 58

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material porca latão, niquelado

Notas

Quantidade 1 peça

E10878



Plugável

SSTGH030MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

