




Jumper

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT043
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação	
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacidade de carga total [A]	4
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Proteção	IP 68; IP 69K
Dados mecânicos	
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

E10881



Jumper

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

