

E10884




Jumper

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVW028

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10884



Jumper

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

