


Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11728

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...55 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	28 x 60 x 118
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M12



Caixa separadora


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

