




Soquete confeccionável

SDOGK190MSSFKPG



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	7,5

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Peso	[g]	82,4
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 49
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Material porca		latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

solda: ...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 10...14 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E10887



Soquete confeccionável

SDOGK190MSSFKPG

Conexão

