




Cabo de conexão com soquete

ADOGK120MSS0005A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 49
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E10895



Cabo de conexão com soquete

ADOGK120MSS0005A

Conexão

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE