


# E10897



## Cabo de conexão com soquete

ADOAK120MSS0005A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 65

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 51 x 26 x 58

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Material porca latão, niquelado

### Notas


Quantidade 1 peça

### conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm)

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



# E10897



## Cabo de conexão com soquete

ADOAK120MSS0005A

### Conexão

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE