

E10909




Cabo de conexão com soquete

ADOAH040SCS0002I04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVW004

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, revestimento anti-adesivo
Notas		
Quantidade		1 peça

E10909



Cabo de conexão com soquete


ADOAH040SCS0002I04

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco