

E10912




Cabo de conexão com soquete

ADOAH043SCS0002104

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVW007

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Capacidade de carga total [A] 4

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material porca latão, revestimento anti-adesivo

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

E10912



Cabo de conexão com soquete

ADOAH043SCS0002104

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco