


Cabo de conexão com soquete

ADOAH043SCS0005I04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVW008

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	4

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material porca		latão, revestimento anti-adesivo

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

E10913



Cabo de conexão com soquete

ADOAH043SCS0005I04

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, revestimento anti-adensivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =

BN =

BU =

WH =

Cores dos fios :

preto

marrom

azul

branco