


Cabo de conexão com soquete

ADOAH043SCS0010I04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVW009

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Capacidade de carga total [A]	4

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU transparente
Material do invólucro	TPU, transparente
Material porca	latão, revestimento anti-adesivo

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

E10914



Cabo de conexão com soquete

ADOAH043SCS0010I04

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco