

E10915



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040SCS0002I04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVW001  
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



| Área de aplicação         |      |                                                       |
|---------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Característica especial   |      | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone              |      | sim                                                   |
| Dados elétricos           |      |                                                       |
| Tensão de operação        | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                   |
| Capacidade de carga total | [A]  | 4                                                     |
| Condições ambientais      |      |                                                       |
| Temperatura ambiente      | [°C] | -25...90                                              |
| Proteção                  |      | IP 68                                                 |
| Dados mecânicos           |      |                                                       |
| Dimensões                 | [mm] | 15 x 15 x 43                                          |
| Materiais                 |      | TPU                                                   |
| Material do invólucro     |      | TPU                                                   |
| Material porca            |      | latão, revestimento anti-adesivo                      |
| Observações               |      |                                                       |
| Unidades por embalagem    |      | 1 peça                                                |

# E10915



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH040SCS0002I04

### conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



### Conexão



|      |                  |
|------|------------------|
| BK = | Cores dos fios : |
| BN = | preto            |
| BU = | marrom           |
| WH = | azul             |
|      | branco           |