

Cabo de conexão com soquete

ADOGH040SCS0010I04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 15 x 43
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, revestimento anti-adesivo

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E10917



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040SCS0010I04

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco