



Jumper

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Área de aplicação           |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Característica especial     | sem halogênio    |
| Dados elétricos             |                  |
| Tensão de operação [V]      | 10...55 DC       |
| Classe de proteção          | III              |
| Condições ambientais        |                  |
| Temperatura ambiente [°C]   | -25...90         |
| Proteção                    | IP 67            |
| Dados mecânicos             |                  |
| Materiais                   | TPU              |
| Material do invólucro       | TPU              |
| Material porca              | latão, niquelado |
| Observações                 |                  |
| Unidades por embalagem      | 1 peça           |
| conexão elétrica - conector |                  |

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





## Jumper

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

### conexão elétrica

cabo: 0,6 m, sem halogênio; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

