


Jumper

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...30 DC

Classe de proteção

III

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento

1 x LED, amarelo

em operação

1 x LED, verde

Notas

Quantidade

1 peça



Jumper

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 1 m, sem halogênio; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

