

# E10940




## Jumper

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11347

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



### Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

### Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...30 DC

Classe de proteção

III

### Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

### Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

### Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento

1 x LED, amarelo

em operação

1 x LED, verde

### Observações

Unidades por embalagem

1 peça

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



# E10940




## Jumper

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

### conexão elétrica

cabo: 0,6 m, TPU, sem halogênio; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

