

E10943




Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11495

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	10 x 10 x 33
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E10943



Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0005A03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



BK = Cores dos fios :
BN = preto
BU = marrom
 azul