




Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0010A03


Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	10 x 10 x 33
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica	
cabo: 10 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)	

conexão elétrica - soquete	
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)	



E10944



Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0010A03

Conexão



BK = Cores dos fios :
BN = preto
BU = marrom
 azul