

E10946




Caixa separadora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC008
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	10
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67

E10946



Caixa separadora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	28 x 60 x 125
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	12 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica - Conexão		
Conexão: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm		

Caixa separadora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Conexão



E10946



Caixa separadora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

