


# E10947



## Cabo de conexão com soquete

ADOAK190MSS0005B19

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 65

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 51 x 26 x 58

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Material porca latão, niquelado

### Notas


Quantidade 1 peça

### conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm)

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



# E10947



## Cabo de conexão com soquete

ADOAK190MSS0005B19

### Conexão

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo