
E10949

Cabo de conexão com soquete

ADOAK190MSS0010B19

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	51 x 26 x 58
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado




E10949

Cabo de conexão com soquete

ADOAK190MSS0010B19

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo