

E10950




Jumper

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC012

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 42

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10950



Jumper

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

