



Jumper

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
-----------	------	--------------

Materiais	TPU
-----------	-----

Material do invólucro	TPU
-----------------------	-----


Material porca	latão, niquelado
----------------	------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





Jumper

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio; 4 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

