


Cabo de conexão com soquete

ADOAH050VAS0025E05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E10953



Cabo de conexão com soquete


ADOAH050VAS0025E05

conexão elétrica

cabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco