

E10954




Cabo de conexão com soquete

ADOGH050VAS0005E05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT010

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 46
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

**Cabo de conexão com soquete**

ADOGH050VAS0005E05

conexão elétricacabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco