


E10959



Cabo de conexão com soquete

ADOAH050SCS0010I05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, revestimento anti-adesivo
Notas		
Quantidade		1 peça

**Cabo de conexão com soquete**

ADOAH050SCS0010I05

conexão elétricacabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,5 mm; irradiado; 5 x 0,34 mm²**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco