



Cabo de conexão com soquete

ADOAH050MSS0005H05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC074

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10964



Cabo de conexão com soquete

ADOAH050MSS0005H05

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco