



Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSS0010H05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Campo de aplicação        |      |                                                       |
|---------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Característica especial   |      | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone              |      | sim                                                   |
| Dados elétricos           |      |                                                       |
| Tensão de operação        | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                                     |
| Capacidade de carga total | [A]  | 4                                                     |
| Condições ambientais      |      |                                                       |
| Temperatura ambiente      | [°C] | -25...90                                              |
| Proteção                  |      | IP 68                                                 |
| Dados mecânicos           |      |                                                       |
| Dimensões                 | [mm] | 15 x 15 x 43                                          |
| Materiais                 |      | TPU                                                   |
| Material do invólucro     |      | TPU                                                   |
| Material porca            |      | latão, niquelado                                      |
| Notas                     |      |                                                       |
| Quantidade                |      | 1 peça                                                |

# E10968



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSS0010H05

### conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



### Conexão

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Cores dos fios : |
| BK = | preto            |
| BN = | marrom           |
| BU = | azul             |
| GY = | cinza            |
| WH = | branco           |