


Cabo de conexão com soquete

ADOAF032VAS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU transparente
Material do invólucro	TPU, transparente
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E10970



Cabo de conexão com soquete

ADOAF032VAS0010E03

conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul