


# E10973



## Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0006E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

### Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

### Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

### Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

# E10973



## Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0006E03

### conexão elétrica

cabo: 6 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



### Conexão



Cores dos fios :  
BK = preto  
BN = marrom  
BU = azul