




Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0008B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 8 m, PUR, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10974



Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0008B03

Conexão



BN =	Cores dos fios :
BK =	marrom
BU =	preto
	azul