


E10976



Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0005A06



Dados elétricos

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| Tensão de operação | [V] | < 60 AC/DC |
| Capacidade de carga total | [A] | 2 |

Condições ambientais

| | | |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...85 |
| Proteção | | IP 68 |

Dados mecânicos

| | | |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| Peso | [g] | 245,8 |
| Dimensões | [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
| Materiais | | TPU |
| Material do invólucro | | TPU |
| Material porca | | zinco moldado sob pressão, níquelado |

Observações

| | | |
|------------------------|--|--------|
| Unidades por embalagem | | 1 peça |
|------------------------|--|--------|

E10976



Cabo de conexão com soquete


ADOGH080MSS0005A06

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão

| | |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | GN |
| 3 | YE |
| 4 | GY |
| 5 | BN |
| 7 | BU |

| | |
|------|------------------|
| | Cores dos fios : |
| BN = | marrom |
| BU = | azul |
| GN = | verde |
| GY = | cinza |
| WH = | branco |
| YE = | amarelo |