





Cabo de conexão com soquete

ADOAH080MSS0002A06

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 2 m, PUR / PVC, preto; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado		




E10978



Cabo de conexão com soquete

ADOAH080MSS0002A06

Conexão



BN = marrom
BU = azul
GN = verde
GY = cinza
WH = branco
YE = amarelo

Cores dos fios :