

E10979




Cabo de conexão com soquete

ADOAH080MSS0005A06

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10980

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10979



Cabo de conexão com soquete

ADOAH080MSS0005A06

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR / PVC, preto; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo