


E10980



Cabo de conexão com soquete

ADOAH080MSS0010A06



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	479
Dimensões	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10980



Cabo de conexão com soquete

ADOAH080MSS0010A06

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, preto; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo