




Soquete confeccionável

SDOGA030PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	20 x 20 x 46
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		latão, niquelado

Notas


Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 11

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado



E10981



Soquete confeccionável

SDOGA030PLSFKPG

Conexão

