

E10982




Jumper

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC026

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



E10982



Jumper

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

