




Conector do adaptador

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11295
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Rosca de instalação		PG 13.5
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10985



Conector do adaptador

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

conexão elétrica

cabo: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK