

E10990




Jumper

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11383

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação [V]

10...30 DC

Classe de proteção

III

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

Jumper

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

