




Jumper

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E10991



Jumper

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

