



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Acessórios

Material incluído	parafuso
	área para marcação

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

